

# Anschlussleiste

## VABM-L1-10HW-G18-20-M-GR

Teilenummer: 573931

FESTO



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	20
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1a
Reinraumklasse	ISO Klasse 6
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	996 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung