


Linienportal DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

Teilenummer: 574497

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 0,5
Nutzlast	0 ... 0,5 kg
Antrieb Z-Achse	DGSL-8
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 100 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,01 mm
Antrieb Y-Achse	DGC-12
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	1-fach
Hub Y-Achse	0 ... 1.900 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm