

Schnellverschraubung CK-1/8-PK-4-KU

Teilenummer: 6254

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 3.4 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtkante |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | gerade Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 3.25 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter |
| Werkstoff Überwurfmutter | POM |
| Werkstoff Einschraubzapfen | POM |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |