


T-Verteilerstück FCK-3-PK-9-KU

Teilenummer: 6276

FESTO

Polymerausführung.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	T-Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter
Pneumatischer Anschluss 2	für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Verbinder	POM