

Handlingmodul EHMY-LP-EGC-220-TB-HD- -

Teilenummer: 8004617

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Antriebsritzel Wirkdurchmesser	66,21 mm
Arbeitshub	200 ... 4.500 mm
Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen	0,1 mm/m
Zahnriemen-Dehnung	0,29 %
Zahnriemen-Teilung	8 mm
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Linearmodul mit Zahnriemen
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C
Max. Vorschubkraft F _x	1.800 N
Vorschubkonstante	208 mm/U
Werkstoffhinweis	RoHS konform