

Magnetspule VACS-C-C1-7

Teilenummer: 8025336

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|------------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | IEC 61010-1 |
| Einschaltdauer | 100% |
| Isolierstoffklasse | H |
| Spulenkennwerte | 48 V DC: 2,4 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur | -10 - 50 °C |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -10 °C...50 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 37.1 g |
| Elektrischer Anschluss | Form C nach EN 175301-803 |
| Befestigungsart | mit Rändelmutter |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA Stahl |
| Werkstoff Magnetspule | Kupfer Stahl Thermoplast |
| Werkstoff Wicklung | Kupfer |