


# Anschlussblock VABM-B10-25S-G38-2-P3

Teilenummer: 8026297

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	27,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	369 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung