

# L-Verschraubung NPFC-L-2R38-M

Teilenummer: 8030225

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar...50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Produktgewicht	43.3 g
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	R3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform