

# Y-Verschraubung NPFC-Y-R38-2G38-MFF

Teilenummer: 8030233

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	86,7 g
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform