

# Doppelnippel NPFC-D-M7-G18-M

Teilenummer: 8030268

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar...50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Produktgewicht	8.7 g
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform