


Endplatte VABE-S1-2LZ-G34

Teilenummer: 8032664

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baubreite	44 mm
Abluftfunktion	über Drosselplatte
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
Produktgewicht	360 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung für Schraube M6
Anschluss Steuerluft 12/14	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 3	G3/4
Pneumatischer Anschluss 5	G3/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Endplatte	Aluminium-Druckguss