


Anschlussplatte VMPA2-FB-AP-2-1-S0-RV

Teilenummer: 8034552

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	53 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	21 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	2
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	190 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss