

Rückschlagventil VMPA14-RV

Teilenummer: 8039820

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|---|
| Ventilfunktion | entsperrbare Rückschlagfunktion |
| Betätigungsart | pneumatisch |
| Befestigungsart | Clip |
| Normalnennendurchfluss | 350 l/min |
| Betriebsdruck | 0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar |
| Steuerdruck | 0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar 7.25 psi...116 psi |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Werkstoff Gehäuse | POM |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Einbaulage | beliebig |
| Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion | pneumatisch |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0.5 bar...8 bar |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -20 °C...40 °C |
| Mediumstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Produktgewicht | 0.17 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |