

Parallelbausatz EAMM-U-110-S95-84AA-207

Teilenummer: 8059063

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße | 110 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 5000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 799 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0.3 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 9.5 Nm |
| Produktgewicht | 6900 g |
| Schnittstellencode Aktuator | S95 |
| Schnittstellencode Motor In | 84AA |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |