


# Axialbausatz EAMM-A-L27-40A

Teilenummer: 8063444

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	1.5 Nm
Produktgewicht	102 g
Schnittstellencode Aktuator	L27
Schnittstellencode Motor In	40A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform