

Axialbausatz EAMM-A-L38-70AA

Teilenummer: 8063461

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	9 Nm
Produktgewicht	418 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	70AA 70AB
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform