

# Axialbausatz EAMM-A-N48-70GA

Teilenummer: 8063597

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	843 g
Schnittstellencode Aktuator	N48
Schnittstellencode Motor In	70GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform