

Schott-Verschraubung NPFC-H-M5-F

Teilenummer: 8069239

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing, vernickelt |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 50 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 12 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |