

Stoßdämpfer DYEF-G8-M12-Y1

Teilenummer: 8073907

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Baugröße | M12 |
| Hub | 1.2 mm |
| Dämpfung | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig ohne metallischen Festanschlag |
| Einbaulage | beliebig |
| Positionserkennung | ohne |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit | 0.8 m/s |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Dämpfungslänge | 1.2 mm |
| Max. Anziehdrehmoment | 5 Nm |
| Max. Energieaufnahme pro Hub | 0.35 J |
| Produktgewicht | 72.5 g |
| Befestigungsart | mit Gewindehülse |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl |