


Anschlussleiste VABM-P7-18MB-G18-M5-4

Teilenummer: 8076387

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	18 mm
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung unten
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.6 Nm
Produktgewicht	180 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung