


# Manometer

## PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Teilenummer: 8081401

FESTO



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 16 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1,6 MPa
Betriebsdruck	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP65
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Mediumstemperatur	-40 ... 200 °C
Umgebungstemperatur	-40 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Einschraubzapfen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse	ABS hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sichtscheibe	PC
Farbe Gehäuse	silber
Produktgewicht	160 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff