


Anschlussleiste VABM-P6-15MB-G18-M5-4

Teilenummer: 8083544

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	15 mm
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung unten
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,6 Nm
Produktgewicht	140 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung