

# Bremswiderstand CACR-KL2-240-W1800

Teilenummer: 8091544

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	600
Einbaulage	freie Konvektion senkrecht
Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V	10800 Ws
Impulsenergie Bremswiderstand bei 780 V	10800 Ws
Leistung bei 35% ED und 20°C	1800 W
Nennleistung Bremswiderstand	720 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 380 V	720 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 780 V	720 W
Widerstandswert	240 Ohm
Zulassung	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Produktgewicht	3400 g
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform