


Drosselplatte

VABF-B14-F1B1P2-FF14

Teilenummer: 8098887

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	229 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss
Pneumatischer Anschluss 4	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschluss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Knetlegierung