

Nherungsschalter SDBF-FAS-1L-PU-K-0.5-N-M8

Teilenummer: 8106572

FESTO



Datenblatt

Merkm al	Wert
Bauform	fur Rundnut
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-4 F...176 F
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	4 s
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Max. Schaltleistung DC	4.8 W
Spannungsfall	1 V
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC	6 V...24 V
Verpolungsschutz	ja
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel mit Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschlu	langsb
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	festgeschraubt langsb in Nut einschiebbar
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehause	transparent
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 C...80 C
Schutzart	NEMA 6
LABS-Konformitat	VDMA24364-Zone III