


Parallelbausatz EAMM-U-86-D50-70GA-102

Teilenummer: 8107044

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9.5 Nm
Produktgewicht	2500 g
Schnittstellencode Aktuator	D50
Schnittstellencode Motor In	70GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform