



# Vertikal-Versorgungsplatte VMPA14-VSP-QS6

Teilenummer: 8110627

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	14 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	35 g
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Versorgungsplatte	PA-verstärkt