

T-Steckverbindung NPQE-T-Q16-E-P5

Teilenummer: 8113154

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 14.3 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | T-Form |
| Gebindegröße | 5 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Reinraumklasse | Klasse 4 nach ISO 14644-1 |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 37.85 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 16 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 16 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | Stahl rostfrei |