

Blindstopfen NPQE-P-S8-P10

Teilenummer: 8113206

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Blindstopfen |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Reinraumklasse | Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten. |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 1,3 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse Durchmesser 8 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |