


# Nherungsschalter SDBF-FCR-16UL-ZU-K-N-M8

Teilenummer: 8117064  
Neu

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	Blockbauweise
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 °F
Schaltausgang	kontaktbehaftet
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	4 μs
Max. Ausgangsstrom	500 mA
Max. Schaltleistung DC	10 W
Spannungsfall	3,5 V
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich AC	5 ... 120 V
Betriebsspannungsbereich DC	5 ... 120 V
Verpolungsschutz	ja
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel mit Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehause	transparent
Werkstoff Gehause	PA
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-4 ... 176 °F
Schutzart	IP67 NEMA 4