

Magnetspule VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

Teilenummer: 8118316

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Absicherung intern	Sicherung
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Explosionsschutz	Zone 1 (KR) Zone 21 (KR)
Zertifikat ausstellende Stelle	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ex-Zündschutzart Gas	Ex e mb IIC T5, T6
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex-Umgebungstemperatur	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP66
Produktgewicht	580 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform