

# Parallelbausatz EAMM-U-87-T46-80PB-147

Teilenummer: 8126168

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	87
Mittenabstand	147 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Massenträgheitsmoment	44.4 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0.22 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1159 g
Schnittstellencode Aktuator	T46
Schnittstellencode Motor In	80PB 80R
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform