

Kupplung EAMC-67-80-25-32-U

Teilenummer: 8134828

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	25 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	67
Nennlänge	80 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	326 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	150 Nm
Produktgewicht	513 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform