

Doppelnippel NPFC-DS-M5-M5-M

Teilenummer: 8142592

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	1.78 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	1.78 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	2.55 g
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC