

Reduziernippel NPFC-RS-G34-G12-MF

Teilenummer: 8142599

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing, vernickelt |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1 | 45 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Produktgewicht | 40,18 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | PVC |