

Stoßdämpfer DYEF-G8-S-M5-Y1

Teilenummer: 8159471

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	M5
Hub	1.5 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0.8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	1.5 mm
Max. Anziehdrehmoment	0.8 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0.05 J
Produktgewicht	4.8 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl