


# Fußventil FO-3-1/4-B

Teilenummer: 8988

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Betätigungsart	manuell
Normalnennendurchfluss	600 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	G1/4
Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	7 mm
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betätigungskraft	55 N
Produktgewicht	595 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss