

# Gelenkkopf SGS-M16

Teilenummer: 9258

FESTO

mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung  
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M16
Basierend auf Norm	ISO 12240-4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	265 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Innenring	Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt