

# Kugelhahn QH-3/4

Teilenummer: 9544

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnennendurchfluss	21000 l/min

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Nennweite	20 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	ISO 228-1
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Nenndruck Armatur PN	30
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-] Inerte Gase Wasser - kein Wasserdampf neutrale Flüssigkeiten weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Mediumstemperatur	-20 °C...150 °C
Produktgewicht	610 g
Werkstoff Dichtungen	FPM PTFE
Werkstoff Kugel	Messing, verchromt
Werkstoff Welle	Messing