

T-Schlauchverbindung T-PK-4

Teilenummer: 9585

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	3.4 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM