

# Doppelnippel E-G1/4-1/4NPT

Teilenummer: 9631

FESTO

mit 2 Dichtringen.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7,95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	11 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	12 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	9,05 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	19,06 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform