

Doppelnippel E-G3/8-3/8NPT

Teilenummer: 9632

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11.5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	25 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	22 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	38.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	25.5 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform