


# Kurzimpulsventil VLK-3-PK-3

Teilenummer: 9639

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	2.5 mm
Betriebsdruck	2.5 bar...8 bar
Normalnenndurchfluss	90 l/min
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	170 g
Befestigungsart	auf Montagerahmen
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss