

racor de boquilla CRCN-M5-PK-4

Número de artículo: 13968

FESTO

resistente a la corrosión,
con junta,
para tubo flexible PAN, PUN, PL, PP, PU.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2,5 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	2,58 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior M5
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la junta para roscas	NBR Acero inoxidable de aleación fina