

unión rápida acodada LCKN-1/8-PK-6

Número de artículo: 164999

FESTO

Orientable 360°, con junta anular.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4,6 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,9 ... 16 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 6 mm, con tuerca
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc