

Unidad de mantenimiento FRC-1/8-D-O-MINI-NPT

Número de artículo: 173830

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Purga de condensado	Manual sin enclavamiento
Grado de filtración	40 µm
Presión de funcionamiento	1 bar...16 bar
Margen de regulación de presión	0,5 bar...12 bar
Caudal nominal normal	700 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	600 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	1/8 NPT
Conexión neumática 2	1/8 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC