

# Accionamiento manual auxiliar HAB-1/4

Número de artículo: 184586

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Función de la válvula	Elemento de purga
Presión de funcionamiento	0 bar...10 bar
Caudal nominal normal, descarga de aire 6→5 bar	165 l/min
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Par de apriete máx.	15 Nm
Tipo de fijación	Enroscable
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado