

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HC-2-QS

Número de artículo: 189215

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa | 3 mm |
| Volumen | 0.551 cm ³ |
| Posición de montaje | Vertical |
| Forma constructiva | Conexión de vacío arriba Con compensación de altura |
| Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa | Tamaño 2 |
| Medio de funcionamiento | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Peso del producto | 18 g |
| Tipo de fijación | Con contratuerca |
| Fijación de la ventosa | Diámetro de 4 mm |
| Conexión de vacío | QS-6 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | NBR Acero |
| Material del retenedor | Aluminio Latón, niquelado POM Acero templado Acero de alta aleación |