


regulador de presión LR-1/8-NPT-QS-3/16-U

Número de artículo: 190928

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|----------------------------------|--|
| Función del regulador | Presión inicial |
| Conexión neumática 1 | 1/8 NPT |
| Conexión neumática 2 | QS-3/16 |
| Tipo de fijación | atornillable |
| Presión inicial 1 | 0 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Material de la carcasa | PBT reforzado |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Posición de montaje | indistinto |
| Peso del producto | 37 g |
| Material de los pivotes roscados | latón |