

Tubo de plástico espiral PUN-6X1-S-6-BL

Número de artículo: 197592

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	6 m
Diámetro exterior	6 mm
Longitud de bloque	1.214 m
Diámetro interior	4 mm
Diámetro de la bobina	46 mm
Cantidad de espiras	168
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...10 bar
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso del producto	350 g
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm Para boquilla enchufable diámetro interior 4 mm con tuerca de unión Para boquilla estriada de diámetro interior 4 mm
Color	Azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)